



# Mágnesszelep

## VUVG-L18-T32U-MT-G14-1R8L

Cikkszám: 8031529

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Szelepfunkció                                                | 2x3/2 nyitott monostabil                |
| Működtetés módja                                             | elektromos                              |
| Szelepméret                                                  | 18 mm                                   |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 990 l/min                               |
| Pneumatikus munkacsatlakozás                                 | G1/4                                    |
| Üzemi feszültség                                             | 24 V DC                                 |
| Üzemi nyomás                                                 | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar      |
| Szerkezeti felépítés                                         | Hengeres tolózár                        |
| Visszaállítás módja                                          | mechanikus rugó                         |
| Engedély                                                     | RCM jelzés<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Védettség                                                    | IP65<br>csatlakozó aljzattal            |
| Névleges szélesség                                           | 5.7 mm                                  |
| Távozó levegő funkció                                        | fojtható                                |
| Tömítés elve                                                 | lággy                                   |
| Beépítési helyzet                                            | tetszés szerint                         |
| Kézi segédműködtetés                                         | reteszelő<br>Nem reteszelő<br>takart    |
| Vezérlés módja                                               | elővezérelt                             |
| Vezérlőlevegőellátás                                         | belső                                   |
| Átfedés                                                      | pozitív átfedés                         |
| Vezérlőnyomás                                                | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar      |
| Kikapcsolási idő                                             | 22 ms                                   |
| Bekapcsolási idő                                             | 15 ms                                   |
| Bekapcsolási időtartam                                       | 100%                                    |
| Max. pozitív tesztpulzus 0 jellel                            | 700 µs                                  |
| Max. negatív tesztpulzus 1 jel esetén                        | 900 µs                                  |
| Tekercsparaméterek                                           | 24 V DC: 1,0 W                          |
| Megengedett feszültség-ingadozások                           | +/- 10%                                 |

| Jellemző                                        | Érték                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                       |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről              | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)          |
| Rezgésállóság                                   | Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint |
| A környezeti és a közeg hőmérséklet korlátozása | -5 - 50°C<br>áramcsökkentés nélkül                                    |
| Ütésállóság                                     | Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint      |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                  |
| LABS konformitás                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                     |
| Tiszta szoba osztály                            | 5. osztály az ISO 14644-1 szerint                                     |
| Közeghőmérséklet                                | -5 °C...60 °C                                                         |
| Környezeti hőmérséklet                          | -5 °C...60 °C                                                         |
| Terméksúly                                      | 164 g                                                                 |
| Elektromos csatlakozó                           | elektromos csatlakozólapon keresztül                                  |
| Rögzítés módja                                  | a csatlakozó lécen<br>átmenő furattal<br>választhatóan:               |
| 1. pneumatikus csatlakozás                      | G1/4                                                                  |
| 2. pneumatikus csatlakozó                       | G1/4                                                                  |
| 4. pneumatikus csatlakozó                       | G1/4                                                                  |
| 5. pneumatikus csatlakozó                       | G1/4                                                                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések           | RoHS-kompatibilis                                                     |
| Tömítések alapanyaga                            | HNBR<br>NBR                                                           |
| Ház alapanyaga                                  | Kovácsolt alumínium ötvözet                                           |