



Mini szánegység EGSC-BS-KF-45-25-3P

Cikkszám: 8162079

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalöket	25 mm
Méret	45
Lökettartalék	0 mm
Írányváltási holtjáték	150 µm
Orsóátmérő	10 mm
Orsóemelkedés	3 mm 1/min
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Elektromos mini szánegység golyósorsós hajtóművel
Motorfajta	Léptetőmotor Szervomotor
Vonatkoztatás	Fix megálló blokk, pozitív Fix megálló blokk, negatív Referencia kapcsoló
Orsó típus	Golyósorsós hajtóművel
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Max. gyorsulás	5 m/s ²
Max. fordulatszám	3600 1/min
Max. sebesség	0.18 m/s
Ismétlési pontosság	±0,015 mm
Bekapcsolási időtartam	100%
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú rezet, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkelt, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Tiszta szoba osztály	9. osztály az ISO 14644-1 szerint
Hangnyomás szint	55 dB(A)
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C

Jellemző	Érték
Ütközési energia a végállásokban	0.01 mJ
Megjegyzés az ütközési energiához a véghelyzetekben	A referenciafutás maximális sebességénél 0,01 m/s
Dinamikus teherbírású rögzített csapágó	7413 N
Lineáris vezető dinamikus terhelhetősége	3240 N
Dinamikus golyósorsós hajtómű terhelhetősége	3500 N
Üresjáratú nyomaték maximális folyamatsebesség esetén	0.059 Nm
Alapjáratú nyomaték minimális fordulatszámon	0.015 Nm
Max. erő F _y	1314 N
Max. F _z erő	1314 N
F _y 100 km elméleti élettartamra (kizárólag vezetés)	3240 N
F _z 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezető)	3240 N
Max. M _x nyomaték	8.1 Nm
Max. M _y nyomaték	7 Nm
Max. M _z nyomaték	7 Nm
M _x 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezetőnél)	20 Nm
M _y 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezetőnél)	17 Nm
M _z 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezetőnél)	17 Nm
Max. radiális erő a hajtórúdnál	180 N
Max. F _x előtolóerő	120 N
Hasznos teher irányérték, vízszintes	12 kg
Hasznos teher irányérték, függőleges	12 kg
A golyósorsós hajtómű statikus terhelhetősége	6300 N
Lineáris vezető statikus terhelhetősége	5630 N
JH tehetetlenségi nyomaték/löket méter	0.04918 kgcm ²
Jl tehetetlenségi nyomaték / kg hasznos teher esetén	0.0028 kgcm ²
JO tehetetlenségi nyomaték	0.01045 kgcm ²
Előtolás állandó	3 mm 1/min
Statikus teherbírású fix csapágó	3966 N
Referencia-élettartam	5000 km
Karbantartási időszak	Teljes élettartamon keresztül történő kenés
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	212 g
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	30 g
Terméksúly	765 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	608 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	63 g
Rögzítés módja	belső menettel központosító hüvellyel tartozékkal hengeres csappal
Interfész kód, működtető szerkezet	V32
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szánvezető alapanyaga	Hengerelt csapágóacél
Vezetősín alapanyaga	Hengerelt csapágóacél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Járomlap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Szán alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Orsó anya alapanyaga	Hengerelt csapágóacél
Orsó alapanyaga	Hengerelt csapágóacél