



Vákuum generátor PGVA-2-P1V1-Q4-A

Cikkszám: 8163214

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szűrőfinomság	0.01 µm
Konfigurációs támogatás	Phyton szkriptek
Kijelző	LED
1. kimeneti nyomás	-0.062 MPa
2 kimeneti nyomás	0.08 MPa
Normál térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	1.2 l/min
Méreték: Sz x H x M	169 mm x 208 mm x 55 mm
DC üzemi feszültségi tartomány	21.6 V...26.4 V
Elektromos energiafogyasztás	11 W
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Megengedett feszültségingadozások	+/- 10%
Tápegység, funkció	Terhelés és funkcionális föld
Tápegység, csatlakozás típusa	Aljzat
Tápegység, csatlakozástechnika	Sorkapocs
Tápegység, pólusok/erek száma	5
Engedély	RCM jelzés
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	0 - 85%
Hangteljesítményszint	55 dB(A)
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	0 °C...40 °C
Terméksúly	1.8 kg
Elektromos vezérlés	Beépített vezérlés

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	M4 belső menettel
1. pneumatikus csatlakozás	QS-4
2. pneumatikus csatlakozó	QS-4
Pneumatikus csatlakozás, szám	2
Ház színe	szürke
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Alumínium, porszórt