


Proporcionális nyomásszabályozó szelep VPPE-3-1-1/8-10-MR-E1-F1A

Cikkszám: 8168529

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szellőző névleges átmérője	5 mm
Leszellőztetés névleges szélessége	2.5 mm
Változatok	A fő összetevőként réz, cink vagy nikkelt tartalmazó fémek nem használhatók. Ez alól kivételt képez az acélban található nikkel, a kémiaiailag nikkelezett felületek, a nyomtatott áramkörtől lapok, a kábelek, az elektromos csatlakozók és tekercsek.
Működtetés módja	elektromos
Tömítés elve	lágú
Beépítési helyzet	tetszés szerint lehetőleg álló
Szerkezeti felépítés	elővezérelt membrános szabályozószelep
Rövidzárlat elleni védelem	minden elektromos csatlakozáshoz
Alapjel bemenet	digitális
Biztonsági előírás	VPPE biztonsági helyzet: Ha a tápkábel elszakad, a kimeneti nyomás szabályozatlan marad.
Pólcscsere elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz
Visszaállítási módja	mechanikus rugó
Vezérlés módja	elővezérelt
Szelepfunkció	3-utas proporcionális nyomásszabályozó szelep
Kijelzőtípus	LED kijelző 3 számjegy
Nyomásszabályozási tartomány	0.01 MPa...1 MPa
Nyomásszabályozó-tartomány	0.1 bar...10 bar
Értéktartomány MPa	0 bit/s...1000 bit/s
Értéktartomány bar	0 bit/s...10000 bit/s
Értéktartomány psi	0 bit/s...1450 bit/s
1. bemeneti nyomás	6 bar...11 bar 0.6 MPa...1.1 MPa
Max. nyomáshiszterézis	0.007 MPa 0.07 bar 1.015 psi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	1250 l/min
DC üzemi feszültségi tartomány	21.6 V...26.4 V
Max. áramfelvétel	160 mA

Jellemző	Érték
Bekapcsolási időtartam	100%
Max. elektromos teljesítményfelvétel	4.2 W
Jegyzőkönyv	Modbus RTU
Maradék hullámosság	10%
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
Engedély	RCM jelzés c UL us - Listed (OL)
KC-jel	KC-EMC
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Tanúsítványt kiállító szerv	UL E322346
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	Alkalmas csökkentett Cu/Zn/Ni értékű akkumulátorok gyártására (F1a)
Közeghőmérséklet	10 °C...50 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	390 g
Linearitás	1 %FS
Hiszterézis	0.7 %FS
Reprodukálhatóság	0.5 %FS
Általános pontosság	1,25% FS
Hőmérsékleti együttható	0.04 %/K
Elektromos csatlakozó	5 pólusú M12 Csatlakozó
Soros interfész, cikk	RS 485-A
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
3. pneumatikus csatlakozás	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Alumínium, porszórt