

Flexibilis csatlakozó DARP-M16P-F

Cikkszám: 8170121

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M16x1,5
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 5% tömegarányú réz-, cink- vagy nikkeltartalmú fémek használata tilos. Kivételt képeznek: az acélban található nikkel, a vegyileg nikkelezett felületek, nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és a mágnesetekercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	712 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Persely alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Íves alátét alapanyaga	Edzett acél
Gömbcsap alapanyaga	Edzett acél
Anyacsavar alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél