



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalököt	50 mm...7000 mm
Méret	80
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Görgős vezetés
Szerkezeti felépítés	Vezető
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max. sebesség	10 m/s
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Másodrendű felületi nyomatékok, ly	269840 mm ⁴
Másodrendű felületi nyomatékok, lz	1018510 mm ⁴
Max. erő Fy	800 N
Max. Fz erő	800 N
Max. üresjárat elmozdulási ellenállás	40 N
Max. Mx nyomaték	30 Nm
Max. Fy erő a teljes tengelyen	800 N
Max. Fz erő a teljes tengelyen	800 N
Max. Mx nyomaték a teljes tengelyen	30 Nm
Referencia-élettartam	10000 km
Fy 100 km elméleti élettartamra (kizárólag vezetés)	3712 N
Fz 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezető)	3712 N
Mx 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezetőnél)	139 Nm
Súlytöbblet 10 mm löketenként	47.13 g
Dinamikus elhajlás (teher mozgatva)	a tengely hosszának 0,05%-a, maximum 0,5 mm
Statikus elhajlás (terhelés álló helyzetben)	a tengely hosszának 0,1%-a
Rögzítés módja	tartozékkal
Zárósapka alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált
Profil alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet eloxált

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Zárószalag alapanyaga	rozsdamentes acél szalag
Vezető alapanyaga	Acél
Szán alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet eloxált