



Csatlakozó vezeték

NEBV-Z4WA2L-R-E-0.2-N-Z1W2-S1

Cikkszám: 8047682

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Jelállapot-kijelző	Sárga LED
Kiegészítő funkciók	Tartóáram-csökkentése Védőáramkör
Vezetékmegjelölés	táblatartó nélkül
Csatlakozási gyakoriság	50
Terméksúly	18 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	döntött
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	ZC csatlakozóalak, metrikus csavar
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	2
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	2
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	a mágnesszelepen, M2 központi csavarral
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozó, kivitel	szögletes
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Csatlakozó
2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	döntött
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	ZB csatlakozóalak, önmetsző csavar
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	2
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	2
2. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	a mágnesszelepen, önmetsző csavarral
DC üzemi feszültségi tartomány	20.4 V...26.4 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Lökhőfeszültség-állóság	2.4 kV
Póluscserre elleni védelem	bipoláris
Védővezető csatlakozás	nem érhető el
Kábelhossz	0.2 m
Vezetéktulajdonság	energialáncokhoz alkalmas

Jellemző	Érték
Vezeték vizsgálati feltételei	Vizsgálati feltételek kérésre
Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés	29 mm
Kábelátmérő	2.9 mm
Kábelátmérő tűrése	± 0,1 mm
Kábelszerkezet	2 x 0,14 mm ²
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.14 mm ²
Védettség	IP65
Megjegyzés a védettségről	szerezett állapotban
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Kábelköpeny színe	szürke
Ház alapanyaga	TPE-U(PU)
Ház színe	fekete
Csavarok alapanyaga	Rozsdamentes acél
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Ónozott rézötvözet
Szigetelő hüvely alapanyaga	PP