



Mini szánegység EGSC-BS-KF-25-25-6P

Cikkszám: 8048310

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalöket	25 mm
Méret	25
Lökettartalék	0 mm
Írányváltási holtjáték	150 µm
Orsóátmérő	6 mm
Orsóemelkedés	6 mm 1/min
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Elektromos mini szánegység golyósorsós hajtóművel
Motorfajta	Léptetőmotor Szervomotor
Vonatkoztatás	Fix megálló blokk, pozitív Fix megálló blokk, negatív Referencia kapcsoló
Orsótípus	Golyósorsós hajtóművel
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Max. gyorsulás	15 m/s ²
Max. fordulatszám	4000 1/min
Max. sebesség	0.4 m/s
Ismétlési pontosság	±0,015 mm
Bekapcsolási időtartam	100%
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú rezet, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkelt, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Tiszta szoba osztály	9. osztály az ISO 14644-1 szerint
Hangnyomás szint	50 dB(A)
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C

Jellemző	Érték
Ütközési energia a végállásokban	0 mJ
Megjegyzés az ütközési energiához a véghelyzetekben	A referenciafutás maximális sebességénél 0,01 m/s
Dinamikus teherbírású rögzített csapágó	2810 N
Lineáris vezető dinamikus terhelhetősége	1310 N
Dinamikus golyósorsós hajtómű terhelhetősége	1700 N
Üresjáratú nyomaték maximális folyamatsebesség esetén	0.029 Nm
Alapjáratú nyomaték minimális fordulatszámra	0.015 Nm
Max. erő F _y	669 N
Max. F _z erő	669 N
F _y 100 km elméleti élettartamra (kizárólag vezetés)	1310 N
F _z 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezető)	1310 N
Max. M _x nyomaték	2 Nm
Max. M _y nyomaték	2.1 Nm
Max. M _z nyomaték	2.1 Nm
M _x 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezetőnél)	5 Nm
M _y 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezetőnél)	4 Nm
M _z 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezetőnél)	4 Nm
Max. radiális erő a hajtórúdnál	30 N
Max. F _x előtolóerő	20 N
Hasznos teher irányérték, vízszintes	2 kg
Hasznos teher irányérték, függőleges	2 kg
A golyósorsós hajtómű statikus terhelhetősége	2600 N
Lineáris vezető statikus terhelhetősége	2440 N
JH tehetetlenségi nyomaték/löket méter	0.01507 kgcm ²
Jl tehetetlenségi nyomaték / kg hasznos teher esetén	0.00912 kgcm ²
JO tehetetlenségi nyomaték	0.00144 kgcm ²
Előtolás állandó	6 mm 1/min
Statikus teherbírású fix csapágó	1340 N
Referencia-élettartam	5000 km
Karbantartási időszak	Teljes élettartamon keresztül történő kenés
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	83 g
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	9 g
Terméksúly	223 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	176 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	19 g
Rögzítés módja	belső menettel központosító hüvellyel tartozékkal hengeres csappal
Interfész kód, működtető szerkezet	V20
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szánvezető alapanyaga	Hengerelt csapágóacél
Vezetősín alapanyaga	Hengerelt csapágóacél
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Járomlap alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Szán alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Orsó anya alapanyaga	Hengerelt csapágóacél
Orsó alapanyaga	Hengerelt csapágóacél