


Sorolható alaplap VABX-A-P-EL-E12-MF1-SHUH-XL

Cikkszám: 8188451

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	1 2
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Csatlakozási helyzet	oldalsó
Szelepsziget-felépítés	Keverhető szelepméretek
A szeleptekercsek maximális száma	24
Kompatibilis ezzel	VTUX-A-P szelepsziget
Méretek: Sz x H x M	45.6 mm x 117.4 mm x 53.9 mm
Megjegyzés az üzemi feszültségről	SELV/PELV hálózati tápegység szükséges Figyeljen a feszültségcsökkenésre
DC névleges üzemi feszültség terhelés	24 V
Szennyezettségi fok	2
Engedély	RCM jelzés
KC-jel	KC-EMC
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapágyhőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	5 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...50 °C
Max. meghúzási nyomaték falra szereléshez	6 Nm
Terméksúly	124.1 g
Elektromos vezérlés	Többpólusú
Max. vezetékhozz	30 m
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Sorkapocs
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	26
Kábelkimenet	egyenes

Jellemző	Érték
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal
Rögzítés módja	átmenő furattal az M5 csavarhoz
1. pneumatikus csatlakozás	15 mm-es patronhoz
5. pneumatikus csatlakozó	15 mm-es patronhoz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Megerősített PA
Fedél alapanyaga	Megerősített PA
Tömítések alapanyaga	NBR
Hüvely alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Kapocs alapanyag	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Anyacsavar alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél