

Sorolható alaplap VABX-A-P-BV-BH-G

Cikkszám: 8188462

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	2
Raszterméret	12.55 mm
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Integrált funkció	elektromos láncoló modullal
Szelephelyek max. száma	1
Áramlásirány	megfordítható
A szeleptekercsek maximális száma	1
Kompatibilis ezzel	VTUX-A-P szelepsziget
Vákuumhoz való alkalmasság	igen
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram	690 l/min
Méreték: Sz x H x M	12,55 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
Szennyezettségi fok	2
Engedély	RCM jelzés
KC-jel	KC-EMC
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	5 - 95%
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	36.2 g
Elektromos vezérlés	Többpólusú
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal
Rögzítés módja	Összehúzócsavar
2. pneumatikus csatlakozó	12 mm-es patronhoz
4. pneumatikus csatlakozó	12 mm-es patronhoz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Megerősített PA
Tömítések alapanyaga	NBR

Jellemző	Érték
Kapocs alapanyag	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Anyacsavar alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél