

Sorolható alaplap VABX-A-S-BV-AH-RVAAAA

Cikkszám: 8188466

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	1
Raszterméret	10.55 mm
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
Póluscserre elleni védelem	igen
Diagnosztika LED-en keresztül	Diagnózis csatornánként Diagnózis modulonként
Diagnosztika belső kommunikáción keresztül	Terhelés esetén kikapcsolás Alulfeszültség PL terheléscsökkentés Feszültségcsökkenés PS logikai tápellátás Túlfeszültség PL terheléscsökkentés Túlfeszültség PS logikai tápellátás
Integrált funkció	elektromos láncoló modullal
Szelephelyek max. száma	4
Áramlásirány	megfordítható
A szeleptekercsek maximális száma	8
Kompatibilis ezzel	VTUX-A-S szelepsziget
Vákuumhoz való alkalmasság	igen
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram	470 l/min
Méret: Sz x H x M	42,05 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
Védelem (rövidzárlat)	belső elektronikus biztosíték csatornánként
Induktív védőkapcsolás	beépítve
Elektronika/érzékelők belső áramfelvétele névleges üzemi feszültség esetén	jellemzően 24 mA
Belső áramfogyasztás típusa a névleges üzemi feszültséggel használt terhelés esetén	jellemzően 7 mA
Megjegyzés az üzemi feszültségről	SELV/PELV hálózati tápegység szükséges Figyeljen a feszültségcsökkenésre
Energiafogyasztás 24 VDC esetén	740 mW
Elektronika/érzékelők DC névleges üzemi feszültsége	24 V
DC névleges üzemi feszültség terhelés	24 V
Hálózati hiba áthidalása	10 ms
A kimeneti csatorna potenciál leválasztása - belső kommunikáció	igen

Jellemző	Érték
Elektronika/érzékelők és a terhelés/szelepek tápfeszültsége közötti elektromos leválasztás	igen
Szennyezettségi fok	2
Elektronika/érzékelők megengedett feszültség-ingadozása	± 25%
Megengedett feszültség-ingadozási terhelés	± 10%
Engedély	RCM jelzés
KC-jel	KC-EMC
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapágyhőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	5 - 95%
Védettség	IP65
Túlfeszültség-kategória	II
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Névleges használati magasság	< 3000 m NHN
Terméksúly	120.7 g
Elektromos vezérlés	AP-interfész
Maximális címkapacitás, kimenetek	1 byte
Kommunikációs interfész, protokoll	AP
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal
Rögzítés módja	Összehúzócsavar
2. pneumatikus csatlakozó	10 mm-es patronhoz
4. pneumatikus csatlakozó	10 mm-es patronhoz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Megerősített PA
Tömítések alapanyaga	NBR
Tartó alapanyaga	POM
Hüvely alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Kapocs alapanyag	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Anyacsavar alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél