

# Sorolható alaplap VABX-A-S-BV-BH-RVBBBB

Cikkszám: 8188467

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                                            | Érték                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                                                               | 2                                                                                                                                                                                              |
| Raszterméret                                                                        | 12.55 mm                                                                                                                                                                                       |
| Rezgésállóság                                                                       | Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint                                                                                                                          |
| Ütésállóság                                                                         | Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint                                                                                                                               |
| Póluscserre elleni védelem                                                          | igen                                                                                                                                                                                           |
| Diagnosztika LED-en keresztül                                                       | Diagnózis csatornánként<br>Diagnózis modulonként                                                                                                                                               |
| Diagnosztika belső kommunikáción keresztül                                          | Terhelés esetén kikapcsolás<br>Alulfeszültség PL terheléscsökkentés<br>Feszültségcsökkenés PS logikai tápellátás<br>Túlfeszültség PL terheléscsökkentés<br>Túlfeszültség PS logikai tápellátás |
| Integrált funkció                                                                   | elektromos láncoló modullal                                                                                                                                                                    |
| Szelephelyek max. száma                                                             | 4                                                                                                                                                                                              |
| Áramlásirány                                                                        | megfordítható                                                                                                                                                                                  |
| A szeleptekercsek maximális száma                                                   | 8                                                                                                                                                                                              |
| Kompatibilis ezzel                                                                  | VTUX-A-S szelepsziget                                                                                                                                                                          |
| Vákuumhoz való alkalmasság                                                          | igen                                                                                                                                                                                           |
| Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram                             | 690 l/min                                                                                                                                                                                      |
| Méret: Sz x H x M                                                                   | 50,05 mm x 104,3 mm x 43,1 mm                                                                                                                                                                  |
| Védelem (rövidzárlat)                                                               | belső elektronikus biztosíték csatornánként                                                                                                                                                    |
| Induktív védőkapcsolás                                                              | beépítve                                                                                                                                                                                       |
| Elektronika/érzékelők belső áramfelvétele névleges üzemi feszültség esetén          | jellemzően 24 mA                                                                                                                                                                               |
| Belső áramfogyasztás típusa a névleges üzemi feszültséggel használt terhelés esetén | jellemzően 7 mA                                                                                                                                                                                |
| Megjegyzés az üzemi feszültségről                                                   | SELV/PELV hálózati tápegység szükséges<br>Figyeljen a feszültségcsökkenésre                                                                                                                    |
| Energiafogyasztás 24 VDC esetén                                                     | 740 mW                                                                                                                                                                                         |
| Elektronika/érzékelők DC névleges üzemi feszültsége                                 | 24 V                                                                                                                                                                                           |
| DC névleges üzemi feszültség terhelés                                               | 24 V                                                                                                                                                                                           |
| Hálózati hiba áthidalása                                                            | 10 ms                                                                                                                                                                                          |
| A kimeneti csatorna potenciál leválasztása - belső kommunikáció                     | igen                                                                                                                                                                                           |

| Jellemző                                                                                   | Érték                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Elektronika/érzékelők és a terhelés/szelepek tápfeszültsége közötti elektromos leválasztás | igen                                                    |
| Szennyezettségi fok                                                                        | 2                                                       |
| Elektronika/érzékelők megengedett feszültség-ingadozása                                    | ± 25%                                                   |
| Megengedett feszültség-ingadozási terhelés                                                 | ± 10%                                                   |
| Engedély                                                                                   | RCM jelzés                                              |
| KC-jel                                                                                     | KC-EMC                                                  |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)                                            | EU EMC-irányelv szerint<br>az EU RoHS irányelve szerint |
| KBK korrózióállósági osztály                                                               | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                |
| LABS konformitás                                                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| Csapághőmérséklet                                                                          | -20 °C...70 °C                                          |
| Relatív páratartalom                                                                       | 5 - 95%                                                 |
| Védettség                                                                                  | IP65                                                    |
| Túlfeszültség-kategória                                                                    | II                                                      |
| Környezeti hőmérséklet                                                                     | -5 °C...50 °C                                           |
| Névleges használati magasság                                                               | < 3000 m NHN                                            |
| Terméksúly                                                                                 | 141.2 g                                                 |
| Elektromos vezérlés                                                                        | AP-interfész                                            |
| Maximális címkapacitás, kimenetek                                                          | 1 byte                                                  |
| Kommunikációs interfész, protokoll                                                         | AP                                                      |
| Csatlakozólap rögzítésének típusa                                                          | átmenő furattal                                         |
| Rögzítés módja                                                                             | Összehúzócsavar                                         |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                                                  | 12 mm-es patronhoz                                      |
| 4. pneumatikus csatlakozó                                                                  | 12 mm-es patronhoz                                      |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                                                      | RoHS-kompatibilis                                       |
| Csatlakozólap alapanyaga                                                                   | Megerősített PA                                         |
| Tömítések alapanyaga                                                                       | NBR                                                     |
| Tartó alapanyaga                                                                           | POM                                                     |
| Hüvely alapanyaga                                                                          | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                      |
| Kapocs alapanyag                                                                           | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                      |
| Anyacsavar alapanyaga                                                                      | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                      |