

Csatlakozó vezeték

NEBC-R3G4-ES-7.5-N-S-R3G4-ET

Cikkszám: 8188955

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61076-2-114
Vezetékmegjelölés	táblatartó nélkül
Csatlakozási gyakoriság	750
Terméksúly	291 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	RJ45 az IEC 60603-7-3 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	8
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	4
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Reteszelés
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozó, kivitel	szögletes
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Csatlakozó
2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	RJ45 az IEC 60603-7-3 szerint
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	8
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	4
2. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Reteszelés
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...60 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	1 A
Lökőfeszültség-állóság	1.5 kV
Póluscserre elleni védelem	nem
Védővezető csatlakozás	nem érhető el
Árnyékolás	igen
A sebességváltó tulajdonságai	AP rendszerkommunikáció szerint
Kábelhossz	7.5 m
Vezetéktulajdonság	energialáncokhoz alkalmas
Vezeték vizsgálati feltételei	Vizsgálati feltételek kérésre

Jellemző	Érték
Hajlítási sugár, fix kábelvezetés	18 mm
Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés	75 mm
Kábelátmérő	5.5 mm
Kábelátmérő tűrése	± 0,2 mm
Kábelszerkezet	2 x 2 x AWG26
Névleges vezeték-keresztmetszet	AWG26
Védettség	IP20
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Különleges tulajdonságok	olajálló
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-20 °C...80 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis halogénmentes foszforsavészter-mentes
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Kábelköpeny alapanyaga	PUR
Kábelköpeny színe	ezüstszürke, égbék csíkokkal
Ház alapanyaga	TPE-U(PUR)
Ház színe	fekete
Csavaros rögzítés alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PUR)
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Aranyozott rézötvözet
Szigetelő hüvely alapanyaga	PP