

Csatlakozó hüvely NPHS-D6-P-G14F

Cikkszám: 8059271

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	10.5 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...174 psi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	1183 l/min...2050 l/min
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram	1282.4 l/min...2222.2 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	124 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4 belső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Rugók alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Ház alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Menetes elem alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Belső gyűrű alapanyaga	POM
Golyó alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Csapok alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Szelep test alapanyaga	Sárgaréz
Kioldóhüvely alapanyaga	POM PP erősen ötvöztött acél, rozsdamentes