

Csatlakozó hüvely NPHS-D6-M-G38

Cikkszám: 8059276

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	10 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...174 psi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	2000 l/min...2100 l/min
Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram	2168 l/min...2276.4 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Névleges meghúzási nyomaték	15 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	179 g
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8 külső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Rugók alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Ház alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Menettömítés alapanyaga	Alumínium HNBR
Menetes elem alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Hüvely alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet színtelen eloxált
Belső gyűrű alapanyaga	Sárgaréz
Golyó alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Kioldóhüvely alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett