


Vákuum szívókorong OGVN-20-A-U-M5-F

Cikkszám: 8204815

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong magasságkiegyenlítés	4.6 mm
Névleges szélesség	4 mm
Szívókorong átmérője	20 mm
Szívókorong kapacitása	1.04 cm ³
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívókorongalak	kerek harmonika, 1,5-szörös
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Üzemi közeg	légköri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú rezet, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Környezeti hőmérséklet	10 °C...45 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	14.5 N
Terméksúly	3.7 g
Rögzítés módja	vákuumcsatlakozással
Vákuumcsatlakozás	M5 belső menet
Szín	kék/világoskék
Shore-keménység	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Beecsavarható tengelycsap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis

Jellemző	Érték
Szívókorong alapanyaga	PUR