


# Szabványos henger CRDSNU-B-20-125-PPS-A-MG-A1

Cikkszám: 8073974

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                   | Érték                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Löket                                                      | 125 mm                                                       |
| Dugattyú Ø                                                 | 20 mm                                                        |
| Szabvány alapján                                           | ISO 6432                                                     |
| Csillapítás                                                | önbeálló pneumatikus véghelyzet-csillapítás                  |
| Beépítési helyzet                                          | tetszés szerint                                              |
| Szerkezeti felépítés                                       | Dugattyú<br>Dugattyúrúd<br>Hengercső                         |
| Pozíciófelismerés                                          | közelítéskapcsolóhoz                                         |
| Üzemi nyomás                                               | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                            |
| Működési mód                                               | kettős működésű                                              |
| Üzemi közeg                                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                               | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                                           | VDMA24364-B2-L                                               |
| Élelmiszerekkel használható                                | Lásd a bővebb anyaginformációt                               |
| Környezeti hőmérséklet                                     | 0 °C...80 °C                                                 |
| Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás | 158 N                                                        |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre            | 188 N                                                        |
| Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén                          | 42.1 g                                                       |
| Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként                  | 3.9 g                                                        |
| Alapsúly 0 mm löket esetén                                 | 310 g                                                        |
| Súlytöbblet 10 mm löketenként                              | 7.2 g                                                        |
| Rögzítés módja                                             | tartozékkal                                                  |
| Pneumatikus csatlakozó                                     | G1/8                                                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                      | RoHS-kompatibilis                                            |
| Fedél alapanyaga                                           | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                           |
| Dugattyúrúd alapanyaga                                     | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                           |
| Hengercső alapanyaga                                       | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                           |