


Bekapcsoló szelep MS6-EM1-AGF

Cikkszám: 8232876

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Sorozat	MS
Méret	6
Szerkezeti felépítés	forgó csúszka
Működtetés módja	kézi
Távozó levegő funkció	nem fojtható
Aktuátor biztosítás	tartozékokkal zárható
Vezérlés módja	közvetlen
Szelepfunkció	3/2, bistabil
Üzemi nyomás	0 MPa...1.8 MPa 0 bar...18 bar
C érték	30.8 l/sbar
b érték	0.57
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	8700 l/min
2-3 normál névleges átfolyás	6200 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbeszerelés tartozékkal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Áramlásirány	nem reverzibilis
Terméksúly	880 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1
2. pneumatikus csatlakozó	G1
3. pneumatikus csatlakozás	G1/2

Jellemző	Érték
Tömítések alapanyaga	TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény