


Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombináció MSB4-1/8:C3:J1:D1:A1:F3-WP

Cikkszám: 8233012

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítéssel tartozékokkal zárható
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szűrőfinomság	40 µm
Kézi segédműködtetés	reteszelő Nem reteszelő
Kondenzátum leeresztő	Kézzel forgatható
Szerkezeti felépítés	Leágazó modul Nyomásfelfuttató szelep Bekapcsoló szelep Bekapcsoló szelep, szűrőszabályozó
Max. kondenzátummennyiség	19 ml
Szabályozó funkció	Állandó kimeneti nyomás előnyomás-kompenzálással szekunder légtelenítéssel visszaáramlási magatartással
Tartályvédelem	Műanyag védőkosár
Nyomáskijelző	manométerrel
Üzemi nyomás	0.45 MPa...1.4 MPa 4.5 bar...14 bar 65.25 psi...203 psi
Nyomásszabályozási tartomány	0.4 MPa...1.2 MPa 58 psi...174 psi
Nyomásszabályozó-tartomány	4 bar...12 bar
Max. normál térfogatáram	450 l/min
Tekercsparaméterek	24 V DC: 1,5 W
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint

Jellemző	Érték
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	1500 g
Rögzítés módja	felfogó szögelemmel
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
3. pneumatikus csatlakozás	G1/4
Szűrő alapanyaga	PE
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Tartály alapanyaga	PC