

Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombináció MSB6-1/2:J120:M1-WP

Cikkszám: 8233026

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítéssel tartozékokkal zárható
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Kondenzátum leeresztő	Kézzel forgatható
Szerkezeti felépítés	Szűrő-szabályzó-olajozó
Max. kondenzátummennyiség	38 ml
Szűrőfinomság	40 µm
Max. olajtöltési mennyiség	75 cm³
Szabályozó funkció	Állandó kimeneti nyomás előnyomás-kompenzációval szekunder légtelenítéssel visszaáramlási magatartással
Tartályvédelem	Műanyag védőkosár
Nyomáskijelző	manométerrel
Üzemi nyomás	0.15 MPa...2 MPa 1.5 bar...20 bar
Nyomásszabályozó-tartomány	0.1 bar...7 bar
Max. normál térfogatáram	4800 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:4:-] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:-] szerint
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	1560 g
Rögzítés módja	felfogó szögelemmel
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
2. pneumatikus csatlakozó	G1/2

Jellemző	Érték
Tömítések alapanyaga	NBR
Szűrő alapanyaga	PE
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Tartály alapanyaga	PC