


Sűrítettlevegő-előkészítő egység kombináció MSB6-3/8:C3:J1:D1:A1:F3-WP

Cikkszám: 8233032

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	6
Sorozat	MS
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítéssel tartozékokkal zárható
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szűrőfinomság	40 µm
Kézi segédműködtetés	reteszelő Nem reteszelő
Kondenzátum leeresztő	Kézzel forgatható
Szerkezeti felépítés	Leágazó modul
Max. kondenzátummennyiség	38 ml
Szabályozó funkció	Állandó kimeneti nyomás előnyomás-kompenzációval szekunder légtelenítéssel visszaáramlási magatartással
Tartályvédelem	Műanyag védőkosár
Nyomáskijelző	manométerrel
Üzemi nyomás	0.45 MPa...1.8 MPa 4.5 bar...18 bar 65.25 psi...261 psi
Nyomásszabályozási tartomány	0.4 MPa...1.2 MPa 58 psi...174 psi
Nyomásszabályozó-tartomány	4 bar...12 bar
Max. normál térfogatáram	2300 l/min
Tekercsparaméterek	24 V DC: 1,5 W
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapágyhőmérséklet	-10 °C...60 °C
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C

Jellemző	Érték
Terméksúly	3780 g
Rögzítés módja	felfogó szögelemmel
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8
2. pneumatikus csatlakozó	G3/8
3. pneumatikus csatlakozás	G1/2
Szűrő alapanyaga	PE
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Tartály alapanyaga	PC