


Pneumatikus összegző számláló

PZA-E-C

Cikkszám: 8606

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	mechanikus folyamatmérő pneumatikus meghajtással
Visszaállítás módja	Kézi gomb vagy pneumatikus jel
Kijelző	6 jegyű
Hajtómű nyomásesése	< 0,15 bar
Nyomásesés visszaállítása	< 0,15 bar
Hajtómű válasznyomása	> 0,8 bar
A válasznyomás visszaállítása	2 bar
Üzemi nyomás	2 bar...8 bar
Minimális visszakapcsolási nyomás	2 bar
Minimális impulzushosszúságú hajtómű	8 ms
Minimális impulzus időtartamú visszaállítás	150 ms
Minimális hajtómű szünetidő	10 ms
A minimális szünetidő visszaállítása	50 ms
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	70 g
Rögzítés módja	Előlapi rögzítés
Pneumatikus csatlakozó	M5
Ház alapanyaga	PA