


Konzolos tengely ELCC-TB-KF-60-1000-0H-P0-CR

Cikkszám: 8082391

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Hajtófogaskerék határos átmérője	30.558 mm
Munkalöket	1000 mm
Méret	60
Lökettartalék	0 mm
Fogasszíkiosztás	3 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Elektromechanikus konzolos tengely
Max. gyorsulás	50 m/s ²
Max. sebesség	5 m/s
Ismétlési pontosság	±0,05 mm
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Másodrendű felületi nyomatékok, ly	240600 mm ⁴
Másodrendű felületi nyomatékok, lz	304210 mm ⁴
Max. hajtónyomaték	5.7 Nm
Max. erő Fy	4216 N
Max. Fz erő	4119 N
Max. Mx nyomaték	36 Nm
Max. My nyomaték	293 Nm
Max. Mz nyomaték	288 Nm
Max. Fx előtolóerő	300 N
JH tehetetlenségi nyomaték/löket méter	8.9 kgcm ²
Il tehetetlenségi nyomaték / kg hasznos teher esetén	2.3 kgcm ²
JO tehetetlenségi nyomaték	5.9 kgcm ²
Előtolás állandó	96 mm 1/min
Referencia-élettartam	5000 km
Kenési időköz megtett úttól függően	1000 km
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	1636 g

Jellemző	Érték
Többslet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	38 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	4146 g
Súlytöbbslet 10 mm löketenként	38 g
Zárósapka alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Profil alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Hajtófej alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált
Vezető sín alapanyaga	Görgőscsapágy-acél, Corrotect bevonatos
Ház alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Szán alapanyaga	Alumínium öntvény, eloxált
Fogasszíj-befogóelem alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet, eloxált
Fogasszíj alapanyaga	Polikloroprén üvegkábel és nejlónbevonattal