


Attuatore oscillante DSM-T-12-270-CC-A-B

Codice prodotto: 1145088

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	12
Angolo di ammortizzazione	15 deg
Intervallo di regolazione angolo di rotazione	0 deg...246 deg
Angolo di oscillazione	0 deg...246 deg
Ammortizzazione	Ammortizzatore su entrambe le estremità
Posizione di montaggio	Opzionale
Regolazione fine	-3 deg
Funzionamento	A doppio effetto
Design	Paletta
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio	0.25 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	2.5 bar...10 bar
Frequenza di oscillazione massima a 6 bar	1.5 Hz
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Forza assiale max.	18 N
Max. forza radiale	45 N
Forza teorica a 6 bar	2.5 Nm
Momento d'inerzia di massa ammissibile	0.008 kgm²
Peso prodotto	375 g
Tipo di montaggio	Tramite filetto femmina
Attacco pneumatico	M5
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale albero motore	Acciaio Ottone nichelato
Materiale guarnizioni	TPE-U(PU)
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto