

**Zárócsavar**  
**NPQR-BK-M7**  
Cikkszám: 8085672

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                     | Érték                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                        | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon  | Tömítőgyűrű                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kialakítás                                   | Zárócsavar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kötegméret                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...232 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés       | Víz: 0 - 80 °C-on max. 0,7 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tanúsítványt kiállító szerv                  | NSF C0556009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására  | A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú rezet, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramkörtől lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek |
| Tiszta szoba osztály                         | Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Élelmiszerekkel használható                  | lásd a megfelelőségi nyilatkozatot<br>NSF/ANSI 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Környezeti hőmérséklet                       | -20 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Névleges meghúzási nyomaték                  | 3 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Névleges meghúzási nyomaték tűrése           | ± 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Terméksúly                                   | 2.1 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rögzítés módja                               | SW3 imbuszcsavar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | M7 külső menet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ház alapanyaga                               | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Menettömítés alapanyaga                      | FPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |