

# Átvezető pillanat-csatlakozó NPQR-H-Q6-E

Cikkszám: 8085730

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                        | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Névleges szélesség                           | 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A tömlő behelyezési mélysége                 | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kialakítás                                   | Közfal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kötegméret                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...232 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés       | Víz: 0 - 80 °C-on max. 0,7 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tanúsítványt kiállító szerv                  | NSF C0556009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására  | A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú réz, cinket vagy nikkel tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaiailag nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek |
| Tiszta szoba osztály                         | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Élelmiszerekkel használható                  | lásd a megfelelőségi nyilatkozatot<br>NSF/ANSI 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Környezeti hőmérséklet                       | -20 °C...150 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Terméksúly                                   | 28.3 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ház alapanyaga                               | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tartó gyűrű alapanyaga                       | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oldógyűrű alapanyaga                         | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Jellemző                         | Érték                             |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Anyacsavar alapanyaga            | erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Tömlőtömítés alapanyaga          | FPM                               |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga | erősen ötvözött rozsdamentes acél |
| Támgyűrű alapanyaga              | PPSU                              |