



Motorkábel

NEBM-M16G8-E-15-Q7-LE8-1

Cikkszám: 8085953

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61984
Vezetékmegjelölés	táblatartó nélkül
Terméksúly	2500 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	kerek
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M16x0,75
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	8
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	6
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Kábel
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	8
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	6
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...600 V
Megjegyzés, üzemi feszültségi tartomány, DC	0 - 300 V, 0,25 mm ² vezeték-keresztmetszethez
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...600 V
Megjegyzés, üzemi feszültségi tartomány, AC	0 - 300 V 0,25 mm ² vezeték-keresztmetszethez
Áramterhelhetőség 40 °C-on	12 A
Megjegyzés, áramterhelhetőség 40 °C esetén	4 A, 0,25 mm ² vezeték-keresztmetszethez
Lökőfeszültség-állóság	6 kV
Megjegyzés, lökőfeszültséggel szembeni ellenállóképesség	4 kV 0,25 mm ² vezeték-keresztmetszethez
Árnyékolás	igen
Kábelhossz	15 m
Vezeték tulajdonság	energialáncokhoz alkalmas
Hajlítási sugár, fix kábelvezetés	55 mm
Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés	110 mm
Kábelátmérő	11 mm
Kábelszerkezet	4 x 0,75 mm ² + 2 x (2 x 0,25 mm ²)

Jellemző	Érték
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.25 mm ² 0.75 mm ²
Vezetékvégek	Érvéghüvely a DIN 46228-A...-10 szerint Érvéghüvely a DIN 46228-E...-10 szerint
Védettség	IP65
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-50 °C...90 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-40 °C...90 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Kábelköpeny színe	narancssárga
Szigetelő hüvely alapanyaga	TPE-E