

# Attuatore oscillante DSM-63-270-HD-A-B

Codice prodotto: 1369115

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	63
Angolo di oscillazione	0 deg...270 deg
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzionamento	A doppio effetto
Design	Paletta
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Pressione d'esercizio	0.2 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	2 bar...10 bar
Frequenza di oscillazione massima a 6 bar	1 Hz
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Forza assiale max.	1300 N
Max. forza radiale	1600 N
Forza teorica a 6 bar	40 Nm
Peso prodotto	5730 g
Tipo di montaggio	Tramite filetto femmina
Attacco pneumatico	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale albero motore	Acciaio Ottone nichelato
Materiale guarnizioni	TPE-U(PU)
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto