


Cavo motore

NEBM-S1W9-E-1.5-Q5-LE6

Codice prodotto: 1450736

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Designazione cavo	Senza porta targhetta di identificazione
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, progettazione	Angolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Inclinato
Collegamento elettrico 1, connettore	Sub-D
Collegamento elettrico 1, numero di poli	9
Collegamento elettrico 1, poli utilizzati	6
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato comando
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento	Cavo
Collegamento elettrico 2, del connettore	Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei	6
Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati	6
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...72 V
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Schermatura	sì
Lunghezza del cavo	1.5 m
Caratteristiche cavo	applicabile su catene portacavi
Raggio di curvatura, installazione del cavo posa mobile	62 mm
Diametro cavo	6.2 mm
Struttura del cavo	6 x 0,34 mm ²
Sezione nominale conduttore	0.34 mm ²
Estremità dei fili	Puntale
Grado di protezione	IP65
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato
Temperatura ambiente	-40 °C...80 °C
Temperatura ambiente con cavo mobile	-5 °C...80 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale della guaina del cavo	TPE-U(PUR)

Caratteristica	Valore
Colore guaina del cavo	grigio