


# Cavo motore NEBM-S1W9-E-2.5-Q5-LE6

Codice prodotto: 1450737

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                                |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Designazione cavo                                        | Senza porta targhetta di identificazione              |
| Collegamento elettrico 1, funzione                       | Lato dispositivo di campo                             |
| Collegamento elettrico 1, progettazione                  | Angolare                                              |
| Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento  | Connettore femmina                                    |
| Collegamento elettrico 1, uscita cavo                    | Inclinato                                             |
| Collegamento elettrico 1, connettore                     | Sub-D                                                 |
| Collegamento elettrico 1, numero di poli                 | 9                                                     |
| Collegamento elettrico 1, poli utilizzati                | 6                                                     |
| Collegamento elettrico 2, funzione                       | Lato comando                                          |
| Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento  | Cavo                                                  |
| Collegamento elettrico 2, del connettore                 | Estremità aperta                                      |
| Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei  | 6                                                     |
| Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati | 6                                                     |
| Intervallo di tensione d'esercizio DC                    | 0 V...72 V                                            |
| Tensione nominale d'esercizio DC                         | 24 V                                                  |
| Schermatura                                              | sì                                                    |
| Lunghezza del cavo                                       | 2.5 m                                                 |
| Caratteristiche cavo                                     | applicabile su catene portacavi                       |
| Raggio di curvatura, installazione del cavo posa mobile  | 62 mm                                                 |
| Diametro cavo                                            | 6.2 mm                                                |
| Struttura del cavo                                       | 6 x 0,34 mm <sup>2</sup>                              |
| Sezione nominale conduttore                              | 0.34 mm <sup>2</sup>                                  |
| Estremità dei fili                                       | Bussola terminale                                     |
| Grado di protezione                                      | IP65                                                  |
| Nota sul grado di protezione                             | Nello stato assemblato                                |
| Temperatura ambiente                                     | -40 °C...80 °C                                        |
| Temperatura ambiente con cavo mobile                     | -5 °C...80 °C                                         |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)          | Conforme alla direttiva EU RoHS<br>Istruzioni RoHS UK |
| Conformità PWIS                                          | VDMA24364-B2-L                                        |
| Nota sui materiali                                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)             |
| Materiale della guaina del cavo                          | TPE-U(PUR)                                            |

| Caratteristica         | Valore |
|------------------------|--------|
| Colore guaina del cavo | grigio |