


Adaptív tömlős megfogó DHEF-20-A

Cikkszám: 8092533

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Adaptív megfogó fej kivitele	Standard
Löket	66 mm
Min. megfogható átmérő	12 mm
Max. megfogható átmérő	38 mm
Hajtásmód	pneumatikus
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Megfogófunkció	Adaptív
Szerkezeti felépítés	Adaptív megfogó fej kényszerített mozgássorozat
Vezető	Alap vezetés
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
	± 4 mm ± 2 mm 10 l/min 290 mm/s 2.3 N 20 N 26 N 45 N adaptív megfogófej nélkül POLYAMID
Hajtómű üzemi nyomása	1 bar...8 bar
Sapka üzemi nyomása	0.07 bar...0.1 bar
Sapka repedésnyomása	0.3 bar
Megfogó max. munkafrekvenciája	1 Hz
Befutási idő	290 ms
Kitolási idő	270 ms
Max. sebesség megfogás közben	120 mm/s
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III

Jellemző	Érték
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Tehetetlenségi nyomaték	1.29 kgcm ²
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	158 N
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	189 N
Ütközési energia a végállásokban	0.1 J
Hasznos teher irányérték	1 kg
Terméksúly	475 g
Mozgatott tömeg	60 g
Rögzítés módja	ISO 9409 szerint
Pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Sapka alapanyaga	VMQ (szilikon)
Ház alapanyaga	Eloxált alumínium