


# Elettrovalvola

## VZWF-B-L-M22C-N14-135-3AP4-10

Codice prodotto: 1492350

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                        | Valore                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Design                                                | Valvola a membrana<br>Forza ad impulsi                                                                                              |
| Tipo di azionamento                                   | Elettrico                                                                                                                           |
| Principio di tenuta                                   | Morbido                                                                                                                             |
| Posizione di montaggio                                | Elettrovalvola verticale                                                                                                            |
| Tipo di montaggio                                     | Installazione in linea                                                                                                              |
| Conessioni della valvola di processo                  | 1/4 NPT                                                                                                                             |
| Collegamento elettrico                                | Tipo A<br>Connettori maschio<br>Secondo EN 175301-803<br>Progettazione quadrata                                                     |
| Dimensione nominale                                   | 13.5 mm                                                                                                                             |
| Funzione valvola                                      | 2/2 vie, chiusa, monostabile                                                                                                        |
| Azionatore manuale                                    | Nessuno                                                                                                                             |
| Direzione del flusso                                  | Non reversibile                                                                                                                     |
| Fluido                                                | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Gas inerti<br>Olio minerale<br>Acqua<br>Fluidi neutri<br>Altri fluidi su richiesta |
| Pressione nominale PN                                 | 40                                                                                                                                  |
| Differenza di pressione                               | 0 MPa<br>0 bar<br>0 psi                                                                                                             |
| Caratteristiche dati bobina                           | 230 V AC: 50/60 Hz, potenza di commutazione 18,0 VA, potenza di tenuta 15,0 VA                                                      |
| Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione | +/- 10 %                                                                                                                            |
| Pressione fluido                                      | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                                                                                     |

| Caratteristica                                           | Valore                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Media pressione                                          | 0 psi...145 psi                                                                                                                                                                                                                                      |
| Viscosità max.                                           | 22 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura del fluido                                   | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura ambiente                                     | -10 °C...35 °C                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tasso di perdita secondo EN 12266-1                      | A                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Portata Kv                                               | 1.8 m³/h                                                                                                                                                                                                                                             |
| Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343) | 1920 l/min                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tempo di accensione                                      | 130 ms                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tempo di spegnimento                                     | 180 ms                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nota sui materiali                                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                                                                                                                                                                                                            |
| Conformità PWIS                                          | VDMA24364 zona III                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiale corpo                                          | Ottone pressofuso                                                                                                                                                                                                                                    |
| Codice corpo                                             | CW617N                                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiale guarnizioni                                    | NBR                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiale viti                                           | Acciaio inossidabile ad alta lega                                                                                                                                                                                                                    |
| Numero materiale vite                                    | 1.4301                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso prodotto                                            | 1000 g                                                                                                                                                                                                                                               |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)          | In conformità con la Direttiva UE apparecchi a pressione<br>Conforme Direttiva bassa tensione UE<br>secondo i regolamenti del Regno Unito per apparecchiature a pressione<br>Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche |
| Grado di protezione                                      | IP65                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione                                                                                                                                                                                                                |