

Rövid löketű "tepsi"-henger DPCA-...-...-4"- -

Cikkszám: 8104878

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	0.125 hüvelyk...4 hüvelyk
Dugattyú Ø	4 "
Dugattyúrúd menete	5/8-18 UNF-2B 5/8-18 UNF-2A
Csillapítás	nincs csillapítás elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok elöl elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok hátul
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	kettős működésű
Dugattyúrúdvég	Külső menet Belső menet
Szerkezeti felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd Hengercső
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Változatok	Növelt vegyi ellenálló képesség Zajcsillapítás mindkét oldalon Zajcsillapítás hátul Zajcsillapítás elöl Löketheállítás kinyúló/elöl Folyamatos dugattyúrúd Folyamatos, üreges dugattyúrúd Kiegészítő PTFE dugattyúvezető
Csavaróbiztosíték/vezető	dugattyúvezető szeg
Üzemi nyomás	15 psi...150 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-25.6 °F...250 °F
Terméksúly	3.88 lb...10.1 lb
Rögzítés módja	választhatóan: 90°-kal elforgatott forgóvillával a zárósapkán lengővillával a zárósapkán átmenő furattal tartozékkal

Jellemző	Érték
Pneumatikus csatlakozó	G1/8 belső menet 1/8 NPT belső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Dinamikus tömítések alapanyaga	FPM NBR
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Hengercső alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet