

Regolatore di portata unidirezionale GRLA-1/4-NPT-B

Codice prodotto: 151547

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto femmina NPT 1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	Filetto maschio 1/4 NPT
Componente di regolazione	Vite a testa con intaglio
Tipo di montaggio	Avvitamento
Portata nominale standard in direzione del flusso	610 l/min
Portata nominale standard in direzione inversa	450 l/min...820 l/min
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	0,3 bar...10 bar
Portata standard in direzione del regolatore di flusso 6 -> 0	1200 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe camera bianca	Classe 4 secondo ISO 14644-1
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Dimensione nominale	6 mm
Coppia di serraggio max.	11 Nm
Materiale del perno a vite	Lega di alluminio battuto
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale vite di regolazione	Ottone
Materiale raccordo orientabile	Zinco pressofuso