

Sensore di finecorsa SMT0-4U-PS-S-LED-24

Codice prodotto: 152742

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Progettazione	Circolare
Basato su standard	EN 60947-5-2
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM Istruzioni RoHS UK
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Variabile misurata	Posizione
Principio di misura	Magneto-induttivo
Temperatura ambiente	-25 °C...70 °C
Precisione di ripetizione	0.2 mm
Uscita di commutazione	PNP
Funzione elemento di commutazione	Contatto N/A
Tempo di accensione	0.5 ms
Tempo di spegnimento	0.5 ms
Max. corrente di uscita	200 mA
Capacità massima di commutazione DC	6 W
Caduta di tensione	2 V
Circuito induttivo di protezione	Integrato
Carico di corrente min.	0.1 mA
Corrente di stato spento	0.01 mA
Corrente nominale di corto circuito	Pulsato
Sicurezza contro i sovraccarichi	Disponibile
Intervallo di tensione d'esercizio DC	10 V...30 V
Ondulazione residua	10 %
Protezione da inversione di polarità	Per tutti i collegamenti elettrici
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettori maschio
Collegamento elettrico 1, connettore	M8x1, codifica A, secondo EN 61076-2-104
Collegamento elettrico 1, numero di poli	3
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Bloccaggio a vite
Orientamento della connessione di uscita	In linea

Caratteristica	Valore
Materiale del contatto elettrico	Ottone dorato
Tipo di montaggio	Con accessori
Coppia di serraggio max.	0.8 Nm
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	6 g
Colore corpo	Nero
Materiale corpo	PA PET PUR
Indicazione dello stato di commutazione	LED giallo
Grado di protezione	IP67
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L