

Guida profilata SLMS-25- -

Codice prodotto: 152745

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Progettazione	Scanalatura a T per sensore di finecorsa
Lunghezza massima profilo	2800 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Per alesaggio	Ø25
Design	Guida di montaggio per sensori
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Tipo di montaggio	Tramite foro passante e vite
Materiale profilo	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale viti	Acciaio fortemente legato