

Kit parallelo EAMM-U-60-D32-67A-91-S1

Codice prodotto: 1529422

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensione | 60 |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Rapporto del riduttore | 1:1 |
| Velocità di rotazione max. | 6000 1/min |
| Conformità PWIS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura di stoccaggio | -25 °C...60 °C |
| Umidità relativa dell'aria | 0 - 95% |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Momento di inerzia di massa | 26.7 kgmm ² |
| Coppia di attrito indipendente dal carico | 0.07 Nm |
| Coppia trasmissibile | 3 Nm |
| Peso prodotto | 1210 g |
| Codice interfaccia, attuatore | D32B |
| Codice interfaccia, ingresso motore | 67A |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |