

# Raccordo a innesto

## QS-3/8-12

Codice prodotto: 153009

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore  |
|--|---|
| Dimensione   | Standard  |
| Dimensione nominale  | 11 mm   |
| Tipo di guarnizione sul tappo filettato                          | Rivestimento  |
| Posizione di montaggio   | Opzionale   |
| Progettazione  | Esecuzione diritta  |
| Dimensioni del pacchetto   | 10  |
| Design   | Principio push-pull   |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-13.775 psi...87 psi                                      |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | -0.95 bar...6 bar   |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura              | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-13.775 psi...203 psi                                     |
| Pressione operativa in funzione della temperatura                | -0.95 bar...14 bar  |
| Nota sulla pressione operativa                                   | Acqua: max 0,6 MPa a max 50 °C  |
| Fluido di lavoro   | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Acqua (liquida, senza ghiaccio) |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo                      | Funzionamento lubrificato possibile   |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                         | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione   |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ambiente   | -10 °C...80 °C  |
| Peso prodotto  | 30 g  |
| Tipo di montaggio  | Esagono esterno, dimensione 21 mm   |
| Collegamento pneumatico, porta 1                                 | Filetto maschio R3/8  |
| Collegamento pneumatico, porta 2                                 | Per diametro esterno tubazione di 12 mm   |
| Colore dell'anello di rilascio                                   | Blu   |
| Nota sui materiali   | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)   |
| Materiale corpo  | Ottone, nichelato   |
| Materiale anello di smontaggio                                   | POM   |
| Materiale della guarnizione del tubo                             | NBR   |
| Materiale tubo elemento di bloccaggio                            | Acciaio inossidabile ad alta lega   |