

Dugaszolható csavarzat NPQE-D-M3-Q3-P10

Cikkszám: 8112906

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Névleges szélesség	1 mm
Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon	Tömítőgyűrű
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kialakítás	egyenes forma
Kötegméret	10
Szerkezeti felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Tiszta szoba osztály	4. osztály az ISO 14644-1 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
Névleges meghúzási nyomaték	0.3 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 5%
Terméksúly	1.09 g
Rögzítés módja	5,5 mm-es hatlapfejű csavar
1. pneumatikus csatlakozás	M3 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	3 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Oldógyűrű színe	kék
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Menettömítés alapanyaga	NBR
Oldógyűrű alapanyaga	POM
O-gyűrű alapanyaga	NBR
Tömlőtömítés alapanyaga	NBR
Tömlőbilincs szegmens alapanyaga	Rozsdamentes acél