

# Dugaszolható csavarzat NPQE-D-R12-Q16-P5

Cikkszám: 8112934

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Méret                                        | Standard                                              |
| Névleges szélesség                           | 10 mm                                                 |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon  | Bevonat                                               |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                       |
| Kialakítás                                   | egyenes forma                                         |
| Kötegméret                                   | 5                                                     |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                         |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar             |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...116 psi                                 |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint       |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                             |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség              |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-Zone III                                    |
| Tiszta szoba osztály                         | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint                     |
| Környezeti hőmérséklet                       | -5 °C...60 °C                                         |
| Terméksúly                                   | 46.9 g                                                |
| Rögzítés módja                               | SW24 hatszögletű fejescsavar<br>SW10 imbuszcsoncsavar |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | R1/2 külső menet                                      |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 16 mm külső Ø-jű tömlőhöz                             |
| Oldógyűrű színe                              | kék                                                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                                     |
| Ház alapanyaga                               | Sárgaréz, nikkelezett                                 |
| Menettömítés alapanyaga                      | PTFE                                                  |
| Oldógyűrű alapanyaga                         | POM                                                   |
| Tömlőtömítés alapanyaga                      | NBR                                                   |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga             | Rozsdamentes acél                                     |