

# Dugaszolható csavarzat NPQE-DK-M5-Q3-P10

Cikkszám: 8112966

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Méret                                        | Mini                                            |
| Névleges szélesség                           | 2 mm                                            |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon  | Tömítőgyűrű                                     |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                 |
| Kialakítás                                   | egyenes forma                                   |
| Kötegméret                                   | 10                                              |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                   |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 bar...8 bar       |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...116 psi                           |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről         | Olajozott üzem lehetséges                       |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség        |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-Zone III                              |
| Tiszta szoba osztály                         | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint               |
| Környezeti hőmérséklet                       | -5 °C...60 °C                                   |
| Névleges meghúzási nyomaték                  | 0.8 Nm                                          |
| Névleges meghúzási nyomaték tűrése           | ± 5%                                            |
| Terméksúly                                   | 3 g                                             |
| Rögzítés módja                               | SW2 imbuszcsavar                                |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | M5 külső menet                                  |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 3 mm külső Ø-jű tömlőhöz                        |
| Oldógyűrű színe                              | kék                                             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                               |
| Ház alapanyaga                               | Sárgaréz, nikkelezett                           |
| Menettömítés alapanyaga                      | NBR<br>erősen ötvöztött rozsdamentes acél       |
| Oldógyűrű alapanyaga                         | POM                                             |
| Tömlőtömítés alapanyaga                      | NBR                                             |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga             | Rozsdamentes acél                               |