

Elektromos csatlakozólap

VAVE-K1-7-5YL1-LR

Cikkszám: 8115100

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	7
Vezetéktulajdonság	Basic
Póluscserre elleni védelem	üzemi feszültséghez
Kiegészítő funkciók	Tartóáram-csökkentése
Jelállapot-kijelző	LED
DC üzemi feszültségi tartomány	12 V...26 V
Megengedett feszültségingadozások	+/- 10%
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Szennyezettségi fok	2
Túlfeszültség-kategória	II
Engedély	RCM jelzés
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajlítási sugár, fix kábelvezetés	11 mm
Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés	16.5 mm
Terméksúly	3.3 g
Elektromos csatlakozó	2 pólusú lkervezeték nyitott vég
Kábelszerkezet	2 x 0,08 mm ²
Kábelátmérő	1.1 mm
Kábelhossz	0.5 m
Védővezető csatlakozás	nem érhető el
Rögzítés módja	feltolható reteszelés
Ház színe	fekete

Jellemző	Érték
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Megerősített PA PC
Szigetelő hüvely alapanyaga	PVC