

Lökéscsillapító DYSS-G8-2-4-Y1F-F1A

Cikkszám: 8119980

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	2
Löket	4 mm
Csillapítás	önbeállító
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	0.5 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.5 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	1 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú rezes, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...70 °C
Csillapítási hossz	4 mm
Max. ütközőerő	60 N
Max. meghúzási nyomaték	0.4 Nm
Maximális energiafogyasztás löketenként	0.1 J
Max. energiafogyasztás óránként	270 J
Max. visszamaradó energia	0.003 J
Visszaállító erő	0.4 N
Minimális betolási erő	2.5 N
Terméksúly	3.9 g
Tömegtartomány	0.8 kg
Rögzítés módja	menetes hüvellyel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött acél

Jellemző	Érték
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött acél