

Golyósorsós tengely ELGT-BS-160-750-10P

Cikkszám: 8124522

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkalököt	750 mm
Méret	160
Lökettartalék	0 mm
Írányváltási holtjáték	150 µm
Orsóátmérő	20 mm
Orsóemelkedés	10 mm 1/min
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezető	Golyóscsapágyas vezető
Szerkezeti felépítés	Elektromechanikus lineáris tengely golyósorsóval
Motorfajta	Léptetőmotor Szervomotor
Orsótípus	Golyósorsó
Változatok	A fő összetevőként réz, cink vagy nikkelt tartalmazó fémek nem használhatók. Ez alól kivételt képez az acélban található nikkel, a kémiaiilag nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a kábelek, az elektromos csatlakozók és tekercsek.
Max. gyorsulás	15 m/s ²
Max. fordulatszám	3000 1/min
Max. sebesség	0.5 m/s
Ismétlési pontosság	±0,02 mm
Bekapcsolási időtartam	100%
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	Alkalmos csökkentett Cu/Zn/Ni értékű akkumulátorok gyártására (F1a)
A tisztatér alkalmassága, ISO 14644-14 szerint mérve	8. osztály az ISO 14644-1 szerint
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Folyamatos előtolási erő	1575 N
Másodrendű felületi nyomatékok, ly	1411000 mm ⁴
Másodrendű felületi nyomatékok, lz	15257000 mm ⁴
Üresjárat nyomaték maximális folyamatsebesség esetén	0.4 Nm
Alapjárat nyomaték minimális fordulatszámon	0.2 Nm
Max. erő Fy	9550 N

Jellemző	Érték
Max. Fz erő	11370 N
Fy 100 km elméleti élettartamra (kizárólag vezetés)	35183 N
Fz 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezető)	41887 N
Max. Mx nyomaték	600 Nm
Max. My nyomaték	560 Nm
Max. Mz nyomaték	560 Nm
Mx 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezetőnél)	2210 Nm
My 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezetőnél)	2063 Nm
Mz 100 km elméleti élettartam esetén (kizárólag vezetőnél)	2063 Nm
Max. radiális erő a hajtórúdnál	340 N
Max. Fx előtolóerő	1575 N
It torziós tehetetlenségi nyomaték	726000 mm ⁴
IH tehetetlenségi nyomaték/löket méter	0.809 kgcm ²
II tehetetlenségi nyomaték / kg hasznos teher esetén	0.0253 kgcm ²
JO tehetetlenségi nyomaték	0.3175 kgcm ²
Előtolás állandó	10 mm 1/min
Mozgatott tömeg	3855 g
Terméksúly	23630 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	9564 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	188 g
Dinamikus elhajlás (teher mozgatva)	a tengely hosszának 0,05%-a, maximum 0,5 mm
Statikus elhajlás (terhelés álló helyzetben)	a tengely hosszának 0,1%-a
Interfészkód, működtető szerkezet	T46
Zárósapka alapanyaga	Alumínium présöntvény, lakkozott
Profil alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Hajtómű fedél alapanyaga	Alumínium présöntvény, lakkozott
Szánvezető alapanyaga	Acél
Vezetősín alapanyaga	Acél
Szán alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Orsó anya alapanyaga	Acél
Orsó alapanyaga	Acél