

Vakdugó
B-1/8-F1A
Cikkszám: 8142289

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kötegméret	10
Megfelel a szabványnak	DIN 908
Változatok	A fő összetevőként réz, cink vagy nikkelt tartalmazó fémek nem használhatók. Ez alól kivételt képez az acélban található nikkel, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a kábelek, az elektromos csatlakozók és tekercsek.
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú rézet, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Tiszta szoba osztály	6. osztály az ISO 14644-1 szerint
Névleges meghúzási nyomaték	5 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	-20%
Terméksúly	7 g
Rögzítés módja	SW5 imbuszcsoncsavar
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8 külső menet
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Vakdugó alapanyaga	Acél, kémiaileg nikkelezett
O-gyűrű alapanyaga	PA TPE-U(PUR)