

# Cilindro compatto AEVULQ-16-15-P-A

Codice prodotto: 157029

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                              | Valore   |
|---|--|
| Corsa                                       | 15 mm  |
| Diametro pistone                            | 16 mm  |
| Ammortizzazione                             | Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità  |
| Posizione di montaggio                      | Opzionale  |
| Funzionamento                               | Spingente<br>A semplice effetto  |
| Parte finale stelo                          | Filetto femmina  |
| Design                                      | Pistone<br>Stelo   |
| Rilevamento posizione                       | Tramite sensore di finecorsa   |
| Varianti                                    | Stelo su un'estremità  |
| Protezione contro coppia/guida              | Stelo quadrato   |
| Pressione d'esercizio                       | 0.15 MPa...1 MPa<br>21.75 psi...145 psi  |
| Pressione di lavoro                         | 1.5 bar...10 bar   |
| Fluido di lavoro                            | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC    | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione  |
| Conformità PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura ambiente                        | -20 °C...80 °C   |
| Energia d'urto nelle posizioni terminali    | 0.1 J  |
| Forza teorica a 6 bar, in spinta            | 111 N  |
| Massa in movimento per corsa 0 mm           | 12 g   |
| Massa aggiuntiva per ogni 10 mm di corsa    | 4 g  |
| Peso base per corsa 0 mm                    | 89 g   |
| Peso aggiuntivo per 10 mm di corsa          | 15 g   |
| Tipo di montaggio                           | Una delle due:<br>Con foro passante<br>Con accessori   |
| Attacco pneumatico                          | M5   |
| Materiale viti a collare                    | Acciaio inossidabile ad alta lega  |
| Materiale coperchio                         | Lega di alluminio battuto  |

| <b>Caratteristica</b>           | <b>Valore</b>                     |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Materiale guarnizioni dinamiche | NBR<br>TPE-U(PU)                  |
| Materiale stelo                 | Acciaio inossidabile ad alta lega |
| Materiale tubo del cilindro     | Lega di alluminio battuto         |