Kit parallelo
EAMM-U-50-D32-32B-78

Codice prodotto: 1570862



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	50
Posizione di montaggio	Opzionale
Rapporto del riduttore	1:1
Velocità di rotazione max.	6000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	12.1 kgmm²
Coppia di attrito indipendente dal carico	0.01 Nm
Coppia trasmissibile	1 Nm
Peso prodotto	608 g
Codice interfaccia, attuatore	D32B
Codice interfaccia, ingresso motore	32B
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)