

Szervomotor EMMT-AS-150-L-HS-R3S

Cikkszám: 8148324

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-15 °C...40 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletről	80°C-ig Celsius-fokonként -1,5%-os csökkenéssel
Max. telepítési magasság	4000 m
Megjegyzés a max. felállítási magasságról	1.000 m-től csak 100 m-enként -1,0% csökkenéssel
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	0 - 90%
Megfelel a szabványnak	IEC 60034
Hőosztály az EN 60034-1 szerint	F
Max. tekercselési hőmérséklet	155 °C
Mérési osztály EN 60034-1 szerint	S1
Hőmérsékletfelügyelet	Digitális motorhőmérséklet átvitel ezen keresztül: EnDat 2.2
Motorkialakítás EN 60034-7 szerint	IM B5 IM V1 IM V3
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Védettség	IP21
Megjegyzés a védettségről	IP21 radiális tengelytömítés nélküli motortengelyhez IP65 radiális tengelytömítéssel rendelkező motortengelyhez IP67 motorházhoz, csatlakozástechnikával
Körbenfutási pontosság, koaxialitás, síkban futás a DIN SPEC 42955 szerint	N
Kiegyensúlyozás jósága	G 2,5
Reteszelési nyomaték	<1,0%-a a csúcsnyomatéknak
Csapágy élettartama névleges feltételek mellett	20000 h
Interfész kód Motor Out	150A
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Hibrid csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M40 x 1
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	15
Szennyezettségi fok	2
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis

Jellemző	Érték
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Rezgésállóság	az EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	az EN 60068-2-29 szerint 15 g / 11 ms az EN 60068-2-27 szerint
Engedély	RCM jelzés c UL us - Recognized (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Tanúsítványt kiállító szerv	UL E342973
DC névleges üzemi feszültség	680 V
Tekercs kapcsolási jellege	Csillag belül
Póluspárok száma	5
Nyugalmi forgatónyomaték	45.5 Nm
Névleges forgatónyomaték	29 Nm
Csúcs forgatónyomaték	87 Nm
Névleges fordulatszám	2100 1/min
Max. fordulatszám	3495 1/min
Max. mechanikus fordulatszám	8000 1/min
Szöggyorsulás	100000 rad/s ²
Motor névleges teljesítménye	6377 W
Állandó nyugalmi állapotú áram	23.6 A
Motor névleges árama	15.4 A
Csúcsáramerősség	49.5 A
Motorállandó	1.88 Nm/A
Nyugalmi helyzeti forgatónyomaték-állandó	2.23 Nm/A
Fázis-fázis feszültségállandó	135.1 mVmin
Tekercsellenállás, fázis-fázis	0.25 ohm
Tekercs induktivitás, fázis-fázis	4.4 mH
Tekercs, soros induktivitás Ld (fázis)	2.15 mH
Tekercs, párhuzamos induktivitás Lq (fázis)	2.2 mH
Elektromos időállandó	17.1 ms
Hőmérsékleti időállandó	55 min
Hőmérsékleti ellenállás	0.39 K/W
Mérőkarima	450 x 450 x 30 mm, acél
Hajtás teljes tehetetlenségi nyomatéka	57.6 kgcm ²
Terméksúly	25400 g
Megengedett axiális tengelyterhelés	274 N
Megengedett radiális tengelyterhelés	1370 N
Forgórészjeladó	Encoder absolut single turn
Forgórészjeladó, gyártói jelölés	ECI 1319
Forgórészjeladó abszolút érzékelhető fordulatszámai	1
Forgórészjeladó interfész	EnDat 22
A forgórészjeladó mérési elve	induktív
Forgórészjeladó DC üzemi feszültsége	5 V
A forgórészjeladó DC üzemi feszültségtartománya	3.6 V...14 V
Forgórészjeladó, pozícióértékek fordulatonként	524288
Forgórészjeladó felbontás	19 bit/s
A forgórészjeladó rendszerének szögmérési pontossága	-65 "...65 "
MTTF, részkomponens	190 év, forgórészjeladó

Jellemző	Érték
Energiahatékonyság	ENEFF (KN) / 1. osztály