


# Csatlakozó készlet DADG-AK-G8-25-30

Cikkszám: 8152398

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                           | Érték                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Méret                                              | 25                                                       |
| Löket                                              | 30 mm                                                    |
| Üzemi nyomás                                       | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi |
| Üzemi közeg                                        | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint          |
| KBK korrózióállósági osztály                       | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                 |
| LABS konformitás                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Környezeti hőmérséklet                             | -10 °C...60 °C                                           |
| Max. meghúzási nyomaték                            | 5 Nm                                                     |
| Meghúzási nyomaték tűrése                          | ± 10%                                                    |
| Max. meghúzási nyomaték, 1. pneumatikus csatlakozó | 3 Nm                                                     |
| Terméksúly                                         | 44.8 g                                                   |
| Pneumatikus csatlakozó                             | G1/8                                                     |
| Adapter alapanyaga                                 | Epoxigyantával                                           |
| Tömítések alapanyaga                               | FPM                                                      |
| Csavarok alapanyaga                                | Acél, bevonattal                                         |