


# Filtro fine LFMB-1/8-D-MINI

Codice prodotto: 162626

**FESTO**



## Foglio dati

| Caratteristica                                     | Valore                                                       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Serie                                              | D                                                            |
| Dimensione                                         | Mini                                                         |
| Design                                             | Filtro in fibra                                              |
| Grado di filtrazione                               | 1 µm                                                         |
| Scarico della condensa                             | A rotazione manuale                                          |
| Pressione di lavoro                                | 1 bar...16 bar                                               |
| Fluido di lavoro                                   | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gas inerti |
| Classe di purezza dell'aria in uscita              | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [5:7:3]<br>Gas inerti |
| Portata max. standard per la classe di aria pulita | 500 l/min                                                    |
| Portata minima standard per la classe dell'aria    | 150 l/min                                                    |
| Efficienza del filtro                              | 99.99 %                                                      |
| Volume max della condensa                          | 22 cm <sup>3</sup>                                           |
| Tazza di protezione                                | Tazza di protezione metallica                                |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC           | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                    |
| Conformità PWIS                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Temperatura del fluido                             | 1.5 °C...60 °C                                               |
| Temperatura ambiente                               | -10 °C...60 °C                                               |
| Temperatura di stoccaggio                          | -10 °C...60 °C                                               |
| Contenuto residuo di olio                          | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                        |
| Tipo di montaggio                                  | Installazione in linea<br>Con accessori<br>Una delle due:    |
| Posizione di montaggio                             | Verticale +/- 5°                                             |
| Collegamento pneumatico, porta 1                   | G1/8                                                         |
| Collegamento pneumatico, porta 2                   | G1/8                                                         |
| Materiale corpo                                    | Zinco pressofuso                                             |
| Materiale filtro                                   | Fibra di borosilicato                                        |
| Materiale della tazza                              | PC                                                           |
| Nota sui materiali                                 | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                    |
| Peso prodotto                                      | 250 g                                                        |